


Base múltipla MHA1-P6-2-M3

Cód. do item: 197209

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	6
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Conexão pneumática 1	M7
Conexão pneumática 2	M3
Material da placa de conexão	Liga de alumínio