

Base de conexão elétrica MHAP-PI

Cód. do item: 197260

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Clipe
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	4 g
Conexão elétrica	2 pinos Soquete
Amplitude de tensão de funcionamento CC	60 V
Intensidade de corrente	3 A
Comprimento do cabo	0.5 m
Diâmetro do cabo	1 mm
Estrutura do cabo	2 x 0,14 mm ²
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-20 °C...50 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA
Material dos pinos de contato	Liga de cobre estanhado