

Cavalete CRLMC-40

Cód. do item: 197321

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Conforme a norma	ISO 15552 (até o momento também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso do produto	144 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Eletropolido Aço de alta liga
Material do mancal	Plástico