

# Base múltipla MHA2-PR10-3-M5

Cód. do item: 197451

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	10
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem Com trilho DIN
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Conexão pneumática 1/33	M7
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3/11	M7
Material da placa de conexão	Liga de alumínio