

Tubo espiral PUN-6X1-S-2-BL

Cód. do item: 197591

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento de trabalho | 2 m |
| Diâmetro externo | 6 mm |
| Tamanho do bloco | 0.518 m |
| Diâmetro interno | 4 mm |
| Diâmetro da bobina | 46 mm |
| Número de voltas | 52 |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Certificação | TÜV |
| Órgão certificador | B 013277 0506 00 |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 °C...60 °C |
| Peso do produto | 110 g |
| Conexão pneumática | para Ø externo da conexão rápida 6 mm para Ø interno do espigão 4 mm com porca de aperto para Ø interno do espigão 4 mm |
| Cor | azul |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Material do tubo flexível | TPE-U(PU) |