

Tubo espiral PUN-6X1-S-6-BL

Cód. do item: 197592

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento de trabalho	6 m
Diâmetro externo	6 mm
Tamanho do bloco	1.214 m
Diâmetro interno	4 mm
Diâmetro da bobina	46 mm
Número de voltas	168
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...10 bar
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso do produto	350 g
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 6 mm para Ø interno do espigão 4 mm com porca de aperto para Ø interno do espigão 4 mm
Cor	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)