

# Tubo espiral PUN-10X1,5-S-6-BL

Cód. do item: 197598

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento de trabalho	6 m
Diâmetro externo	10 mm
Tamanho do bloco	0.91 m
Diâmetro interno	7 mm
Diâmetro da bobina	80 mm
Número de voltas	70
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...10 bar
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso do produto	760 g
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 10 mm
Cor	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)