

# Tubo espiral PUN-8X1,25-S-2-SW

Cód. do item: 197609

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento de trabalho	2 m
Diâmetro externo	8 mm
Tamanho do bloco	0.424 m
Diâmetro interno	5.7 mm
Diâmetro da bobina	60 mm
Número de voltas	27
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...10 bar
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso do produto	140 g
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 8 mm Para Ø interno de 6 mm do espigão com porca de aperto Para Ø interno de 6 mm do espigão
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)