

# Tube espiral PUN-12X2-S-6-SW

Cód. do item: 197616

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento de trabalho	6 m
Diâmetro externo	12 mm
Tamanho do bloco	0.98 m
Diâmetro interno	8 mm
Diâmetro da bobina	95 mm
Número de voltas	64
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...10 bar
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso do produto	1300 g
Conexão pneumática	Para Ø externo de conexão por encaixe de 12 mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)