

# Tubo espiral PPS-4-7,5-1/4-BL

Cód. do item: 19798

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Comprimento de trabalho                       | 7.5 m  |
| Diâmetro externo                              | 6.3 mm   |
| Tamanho do bloco                              | 0.34 m   |
| Diâmetro interno                              | 4.7 mm   |
| Diâmetro da bobina                            | 75 mm  |
| Número de voltas                              | 44   |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.95 bar...21.2 bar                           |
| Meio de operação                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Classe de resistência à corrosão KBK          | 1 - baixa resistência à corrosão               |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B2-L                                 |
| Temperatura ambiente                          | -30 °C...80 °C                                 |
| Torque de aperto nominal                      | 11 Nm  |
| Tolerância a torque de aperto nominal         | ± 20 %   |
| Peso do produto                               | 249 g  |
| Conexão pneumática 1                          | Rosca macho G1/4                               |
| Conexão pneumática 2                          | Rosca macho G1/4                               |
| Cor   | azul   |
| Material da rosca de conexão                  | Latão  |
| Indicação sobre os materiais                  | Conformidade RoHS                              |
| Material de proteção contra flambagem         | Aço Galvanizado                                |
| Material do tubo flexível                     | PA12-P   |