

Tube espiral PPS-4-15-1/4-BL

Cód. do item: 19799

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento de trabalho	15 m
Diâmetro externo	6.3 mm
Tamanho do bloco	0.67 m
Diâmetro interno	4.7 mm
Diâmetro da bobina	75 mm
Número de voltas	90
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...21.2 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Torque de aperto nominal	11 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	367 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca macho G1/4
Cor	azul
Material da rosca de conexão	Latão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de proteção contra flambagem	Aço Galvanizado
Material do tubo flexível	PA12-P