


Flange do motor EAMF-A-38A-40P

Cód. do item: 1984478

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	56 g
Código da interface motor In	40P
Código de interface da caixa de acoplamento	38A.2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS