


Espigão C-3/8-P-6

Cód. do item: 2024

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4.5 mm
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G3/8
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 8 mm