

# Porca de aperto MCK-PK-3

Cód. do item: 205254

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Rosca fêmea M6x0,75
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 4 mm Para Ø interno de 3 mm do espigão com porca de aperto
Material da porca de aperto	Liga de alumínio forjado, anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS