

Compensador angular FK-M10

Cód. do item: 2063

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamanho | M10 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Adequação para a produção de baterias de íon de lítio | Metais com mais de 1% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente | -40 °C...150 °C |
| Peso do produto | 210 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da bucha | Aço galvanizado |
| Material corpo | Aço Galvanizado |
| Material pino esférico | Aço para aplicação |
| Material da arruela esférica | Aço para aplicação |
| Material da porca | Aço Galvanizado |