

Porca de aperto MCK-PK-13

Cód. do item: 206504

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Rosca fêmea M22x1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexão pneumática 1	para espigão com Ø interno de 13 mm com porca de aperto
Material da porca de aperto	Liga de alumínio forjado, anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS