


Bloco distribuidor FR-8-1/8

Cód. do item: 2077

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	8.6 mm
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 bar...16 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto nominal	12.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	135 g
Número de saídas	8
Número de entradas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G3/8
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada