


Bloco distribuidor FR-8-1/4

Cód. do item: 2078

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro nominal | 11.5 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | 0 bar...16 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Torque de aperto nominal | 14 Nm |
| Tolerância a torque de aperto nominal | ± 20 % |
| Peso do produto | 230 g |
| Número de saídas | 8 |
| Número de entradas de alimentação | 1 |
| Conexão pneumática 1 | Rosca fêmea G1/2 |
| Conexão pneumática 2 | Rosca fêmea G1/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada |