

# Distribuidor giratório GF-1/4

Cód. do item: 2094

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Máx. rotação	300 1/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS