


# Válvula reguladora de fluxo GRO-1/4

Cód. do item: 2109

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Fluxo nominal normal na direção da regulação	350 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Material corpo	Liga de alumínio
Posição de instalação	Indiferente
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 °C...60 °C
Peso do produto	80 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material do parafuso de ajuste	Aço Galvanizado