


Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-50-D32-40P-78

Cód. do item: 2153283

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|------------------------|
| Tamanho | 50 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Relação de redução | 1:1 |
| Máx. rotação | 6000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Grau de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de inércia | 12.1 kgmm ² |
| Torque sem carga | 0.01 Nm |
| Torque transmissível | 1 Nm |
| Peso do produto | 596 g |
| Código da interface do atuador | D32B |
| Código da interface motor In | 40P |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |