


# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-50-S38-40P-78

Cód. do item: 2155239

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	0.01 Nm
Torque transmissível	1 Nm
Peso do produto	577 g
Código da interface do atuador	S38
Código da interface motor In	40P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS