


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D60-80P-S1

Cód. do item: 2218564

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	1040 g
Código da interface do atuador	D60A D60B
Código da interface motor In	80P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS