


Atuador semi-rotativo DRRD-8-180-FH-PA

Cód. do item: 2223060

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Ângulo de amortecimento	38 deg
Faixa de ajuste ângulo de rotação de ambos os lados	+10 /-100 deg
Ângulo de rotação	180 deg
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Cremalheira/pinhão
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque teórico a 6 bar	0.2 Nm
Momento de inércia permitido	0.0015 kgm ²
Peso do produto	155 g
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem Com rosca fêmea
Conexão pneumática	M3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do eixo do acionamento	aço inoxidável de alta liga
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material corpo	Liga de alumínio anodizado