


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D40-40G-G2

Cód. do item: 2256398

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	450 g
Código da interface do atuador	D40A D40B D40C
Código da interface motor In	40G
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS