


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D60-60G-G2

Cód. do item: 2256696

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	1350 g
Código da interface do atuador	D60A D60B D60C
Código da interface motor In	60G 80G
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS