


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-D60-60H-S1

Cód. do item: 2256697

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                 | Valor              |
|--------------------------------|--------------------|
| Posição de instalação          | Indiferente        |
| Conformidade LABS              | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento   | -25 °C...60 °C     |
| Umidade relativa do ar         | 0 - 95%            |
| Grau de proteção               | IP40               |
| Temperatura ambiente           | -10 °C...60 °C     |
| Torque sem carga               | 1 Nm               |
| Torque transmissível           | 17 Nm              |
| Peso do produto                | 1250 g             |
| Código da interface do atuador | D60A<br>D60B       |
| Código da interface motor In   | 60H                |
| Indicação sobre os materiais   | Conformidade RoHS  |