


Redução EMGA-40-P-G5-EAS-40

Cód. do item: 2297685

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	40 mm
Tamanho de flange do motor	40 mm
Folga	0.25 deg
Tipo de redução	Conjunto de engrenagem planetária
Relação de redução	5:1
Número de rotações de acionamento máx.	18000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	14 Nm
Momento de inércia do redutor	0.019 kgcm ²
Torque máx. de saída	22 Nm
Eficiência máxima	98 %
Rigidez de rotação	1 Nm/arcmin
Peso do produto	350 g
Interface de redução e saída	40G
Interface redutor atuador	40P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS