

Compensador angular CRFK-M12X1,25

Cód. do item: 2305779

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamanho | M12x1,25 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 - altíssima resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Adequação para a produção de baterias de íon de lítio | Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente | -20 °C...100 °C |
| Peso do produto | 230 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | aço inoxidável de alta liga |
| Material do pino roscado | Aço inoxidável de alta liga |
| Material da tampa | EPDM |
| Material da porca | Aço inoxidável de alta liga |