


# Cabo de conexão NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Cód. do item: 2384165

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	28 g
Conexão elétrica 1	2 soquetes angular, M12, 3 pinos
Conexão elétrica 2	Conector macho angular, M8, 4 polos
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	2 A
Comprimento do cabo	0.2 m
Diâmetro do cabo	2.9 mm
Estrutura do cabo	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material da capa do cabo	TPE-U(PUR)