

Pino trava EAMH-86-16-C27.3

Cód. do item: 2430397

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|-----------------------|
| Tamanho | 86 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Máx. rotação | 5000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de inércia | 9.5 kgmm ² |
| Peso do produto | 94 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |