

Conjunto de batentes DADP-ES-Q12-25

Cód. do item: 2536504

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Faixa de ajuste ângulo de rotação	0 deg...270 deg
Posição de instalação	Indiferente
Ajuste de precisão	-6 deg
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	180 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de batentes	Aço inoxidável de alta liga
Material da alavanca	Bronze de berílio níquelado
Material do disco	Liga de alumínio anodizado