

# Anel de vedação NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

Cód. do item: 2652516

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	10
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Água (na forma líquida, sem gelo) Vapor de água
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Torque de aperto nominal	6.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 10 %
Peso do produto	0.02 g
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	PEEK