



# Módulo de derivação PMBL-90-HP3-E

Cód. do item: 2663892

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	90
Diâmetro nominal DN	36
Série	L
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Módulo de derivação
Pressão operacional	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Pressão do piloto	0 bar...50 bar
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme a diretiva para dispositivos pressurizados da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com os regulamentos britânicos para equipamentos de pressão
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura do meio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso do produto	2600 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR PE
Material corpo	Liga de alumínio