


Garfo SG-M10

Cód. do item: 2674

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M10
Conforme a norma	ISO 8140
Norma correspondente	DIN 71752
Conexão roscada	Rosca fêmea M10
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	104 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do pino	Aço Galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço Galvanizado