


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D50-87A

Cód. do item: 2733781

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|-------------------|
| Posição de instalação | Indiferente |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Grau de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Torque transmissível | 12 Nm |
| Peso do produto | 860 g |
| Código da interface do atuador | D50B |
| Código da interface motor In | 87A |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |