


# Conjunto de batentes EADP-ES-R3-32

Cód. do item: 2735411

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Faixa de ajuste ângulo de rotação	0 deg...325 deg
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento de inércia JO	1.3 kgcm <sup>2</sup>
Peso do produto	290 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de batentes	Bronze de berílio níquelado
Material do flange	Liga de alumínio anodizado
Material suporte	Liga de alumínio anodizado