


Placa de conexão VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Cód. do item: 2738672

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	54 mm
Conexão funcional 32	G1/4
Conexão da função 34	G1/4
Conexão pneumática 22	Placa de conexão G3/8
Conexão pneumática 44	Placa de conexão G3/8
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Vazão nominal padrão	2000 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	3400 g
Conexão do ar de comando 14	G1/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 4	G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio
Material da junta tórica	NBR
Material dos parafusos	Aço