


Atuador tipo fole EB-80-20

Cód. do item: 2748903

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Diâmetro necessário de instalação	95 mm
Curso	20 mm
Altura máx., estendida	70 mm
Ângulo de inclinação máx.	10 deg
Deslocamento máx.	5 mm
Altura de instalação mínima	50 mm
Funcionamento	simples ação
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:--:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Força de retorno	400 N
Peso do produto	500 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material fole	CR
Material corpo	Alumínio fundido