

# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-70-D32-70A-96

Cód. do item: 2755565

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	70
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	5000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	118 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	0.18 Nm
Torque transmissível	7 Nm
Peso do produto	1720 g
Código da interface do atuador	D32B
Código da interface motor In	70A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS