

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-70-D40-60H-96-S1

Cód. do item: 2786137

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	70
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	5000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	118 kgmm ²
Torque sem carga	0.18 Nm
Torque transmissível	7 Nm
Peso do produto	1760 g
Código da interface do atuador	D40B
Código da interface motor In	60H
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS