

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-D50-80P-102-S1

Cód. do item: 2803073

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tamanho | 86 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Relação de redução | 1:1 |
| Máx. rotação | 5000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de inércia | 175 kgmm ² |
| Torque sem carga | 0.25 Nm |
| Torque transmissível | 9.5 Nm |
| Peso do produto | 2350 g |
| Código da interface do atuador | D50B |
| Código da interface motor In | 80P |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |