

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-D100-120G-188

Cód. do item: 2803620

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	4000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	2270 kgmm ²
Torque sem carga	2 Nm
Torque transmissível	50 Nm
Peso do produto	12000 g
Código da interface do atuador	D100B
Código da interface motor In	120G
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS