

Fixação por flange EAHH-V2-32-R1

Cód. do item: 2827587

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Conforme a norma	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Categoria para sala limpa	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Peso do produto	206 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa	Aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga