


União rápida em T NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Cód. do item: 2839867

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101
Tipo de fixação	Parafusável
Peso do produto	25 g
Conexão elétrica 1	Soquete reto, M12x1, 5 pinos, codificação A
Conexão elétrica 2	Soquete reto, M12, 5 pinos, codificação A
Conexão elétrica 3	Conector macho reto, M12, 5 pinos, codificação A
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	1.5 kV
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material corpo	TPE-U(PUR)
Cor corpo	preto
Material da porca de aperto	Zinco fundido níquelado
Material vedações	FPM
Material dos pinos de contato	Liga de cobre Dourado