

Base de conexão MRS-2

Cód. do item: 2844247

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	2
Quantidade máx. de posições da válvula	2
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	2.5 Nm
Torque de aperto máx., montagem em parede	4 Nm
Peso do produto	365 g
Conexão pneumática 1	G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio