


# Resistência de frenagem CACR-KL2-40-W2000

Cód. do item: 2882343

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	500
Posição de instalação	convecção livre vertical
Energia de impulso da resistência de frenagem a 380 V	8000 Ws
Energia de impulso da resistência de frenagem a 780 V	7200 Ws
Potência a 35% ED e 20°C	2000 W
Potência nominal da resistência de frenagem	800 W
Potência nominal da resistência de frenagem a 380 V	600 W
Potência nominal da resistência de frenagem a 780 V	480 W
Valor de resistência	40 Ohm
Certificação	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	2400 g
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem Com acessórios
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS