


# Flange oscilante CRSNCS-50

Cód. do item: 2895922

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Conforme a norma	ISO 15552 (até o momento também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Variantes	Alto grau de proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	403 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Aço inoxidável de alta liga
Material do rolamento de articulação	PTFE Aço inoxidável
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga