


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D32-60G-S1

Cód. do item: 2946759

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|--------------------|
| Posição de instalação | Indiferente |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Torque transmissível | 6.5 Nm |
| Peso do produto | 540 g |
| Código da interface do atuador | D32A D32B |
| Código da interface motor In | 60G |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |