

Placa de conexão VABS-S7-BE-B-G14-V14

Cód. do item: 2999476

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Alimentação de ar piloto	interno
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Vazão Kv ventilação	2.2 m³/h
Vazão Kv de exaustão	8.6 m³/h
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP65
Peso do produto	250 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	Flange 1/4 Padrão de conexão NAMUR
Conexão pneumática 3	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio com revestimento Ematal
Material vedações	NBR